


MOVENTO con BLUMOTION – 760H – montaje sobre el fondo del cuerpo – cajón
Webcode
DQGWJY


- Guía extensión total oculta
- Con amortiguación **BLUMOTION S** integrada y conmutable para cierre suave y silencioso, combinable con **SERVO-DRIVE** o **TIP-ON BLUMOTION**
- Deslizamiento ultraligero sincronizado
- Mecanismo de autocierre **BLUMATIC**
- Ajuste sin herramientas de los laterales, la altura y la inclinación
- Ajuste opcional sin herramientas de la profundidad
- Compensación de tolerancia de anchura y de profundidad
- Para montaje bajo | sobre el fondo del cuerpo

Espacio ocupado


NL Largo nominal

Información de pedido

1		Guías para montaje sobre el fondo del cuerpo izquierda/derecha
Largo nominal NL (mm)	Capacidad de carga dinámica (kg)	
350	760H3500SU	
400	760H4000SU	
450	760H4500SU	
500	760H5000SU	

3		Acoplamiento izquierdo/derecho		
	Color	Material		Ref.
	Naranja	Plástico/acero		T51.7601


Pedir para izquierda/derecha

Accesorios

12		Juego de estabilizadores laterales		
	Largo nominal NL (mm)	Material		Ref.
	Hasta 400	Plástico		ZS7M400MU
	Hasta 600	Plástico		ZS7M600MU
	Hasta 750	Plástico		ZS7M750MU

Para cortar a medida

Apto para anchos de cuerpo de mueble KB 1400 mm

Montaje sobre el fondo del cuerpo


MOVENTO con BLUMOTION – 760H – montaje sobre el fondo del cuerpo – cajón

Webcode
DQGWJY

Planificación

Espacio ocupado en el cuerpo	Cajón cajón interior	Cajón	Cajón interior
	<p>SKW Ancho interior del cajón LW Ancho interior cuerpo de mueble * Ajuste lateral limitado en anchos de pared lateral de 16 mm del cajón y simultáneamente uso total de la tolerancia del ancho interior del cajón SKW</p>	<p>SKL Largo de cajón NL Largo nominal * Adicionalmente +12 mm con estabilizadores laterales</p>	<p>ISKL Largo del cajón interior SKL Largo de cajón NL Largo nominal X Espesor del frente</p>


Distancia de taladrado de las guías

Guía 760H – 40 kg


Largo nominal NL (mm)

350 | 400 | 450

500



Trabajo del cajón



Utilizar el calibre de taladrar T65.1000.02

* TIP-ON BLUMOTION 125 mm

Indicaciones en la página

Visión general – MOVENTO	417	Montaje, desmontaje y ajuste
Visión general – TIP-ON BLUMOTION para MOVENTO	435	
Visión general – SERVO-DRIVE para MOVENTO TANDEM	493	Short-URL www.blum.com/a410
Accesorios	425	
Fijación de las guías	432	
Visión general – ayudas de montaje	591	
Para más información técnica	698	

