

# Unidad TIP-ON BLUMOTION

Ayuda con su selección






## Selección de la unidad TIP-ON BLUMOTION adecuada

Conforme a las gamas de peso y a los largos nominales ofrecemos diferentes tipos de unidades TIP-ON BLUMOTION. Se adaptan al peso total del módulo extraíble incluso con carga.

Para una óptima función de cierre y apertura es importante que se utilice la unidad TIP-ON BLUMOTION recomendada.

Mediante ejemplos de aplicación se proporcionan valores indicativos acerca de cuánto debe pesar aproximadamente un módulo extraíble lleno. Para una selección óptima de la unidad TIP-ON BLUMOTION, compare los ejemplos de aplicación presentados con las gamas de peso recomendadas o utilice de manera muy sencilla nuestro configurador de productos.

Encontrará más información acerca de TIP-ON BLUMOTION en [www.blum.com/tiponblumotion](http://www.blum.com/tiponblumotion)



La unidad TIP-ON BLUMOTION puede calcularse cómodamente mediante el configurador de productos. ¡Configure el módulo extraíble de manera muy sencilla y vincúlelo con las recomendaciones de artículos para guardar!




[www.blum.com/configurator](http://www.blum.com/configurator)


## Gamas de peso recomendadas


### Juego TIP-ON BLUMOTION


#### Consta de:

- Unidad TIP-ON BLUMOTION
- Tope de arrastre de TIP-ON BLUMOTION
- Adaptador de sincronización TIP-ON BLUMOTION

TIP-ON BLUMOTION para LEGRABOX					
	NL (mm)	Unidad	Guía de cuerpo de mueble (kg)	Peso (kg)	
	270–300	S0	40	≤ 10	T60L7040
	270–300	S1	40	> 10–20	T60L7140
	350–600	L1	40	<sup>2</sup> ≤ 20	T60L7340
	350–600	L3	40	<sup>2</sup> 15–40	T60L7540
	450–650	L5	70	<sup>3</sup> 35–70	T60L7570
<sup>1</sup>	Gama de peso recomendada (peso total del módulo extraíble) para una óptima función de cierre y apertura				
<sup>2</sup>	Solo se puede combinar con guía de cuerpo de mueble de 40 kg				
<sup>3</sup>	Recomendación: combinar solo con guía de cuerpo de mueble de 70 kg				

TIP-ON BLUMOTION para MERIVOBX					
	NL (mm)	Unidad	Guía de cuerpo de mueble (kg)	Peso (kg)	
	270–300	S0	40	≤ 10	T60H4040
	270–300	S1	40	> 10–20	T60H4140
	350–600	L1	40	<sup>2</sup> ≤ 20	T60H4340
	350–600	L3	40	<sup>2</sup> 15–40	T60H4540
	450–600	L5	70	<sup>3</sup> 35–70	T60H4570
<sup>1</sup>	Gama de peso recomendada (peso total del módulo extraíble) para una óptima función de cierre y apertura				
<sup>2</sup>	Solo se puede combinar con guía de cuerpo de mueble de 40 kg				
<sup>3</sup>	Recomendación: combinar solo con guía de cuerpo de mueble de 70 kg				

TIP-ON BLUMOTION para TANDEMBOX					
	NL (mm)	Unidad	Guía de cuerpo de mueble (kg)	Peso (kg)	
	270–300	S0	30	≤ 10	T60B3030
	270–300	S1	30	> 10–20	T60B3130
	350–600	L1	30	<sup>2</sup> ≤ 20	T60B3330
	350–600	L3	30	<sup>2</sup> 15–30	T60B3530
	450–650	L5	65	<sup>3</sup> > 30–65	T60B3560
<sup>1</sup>	Gama de peso recomendada (peso total del módulo extraíble) para una óptima función de cierre y apertura				
<sup>2</sup>	Solo se puede combinar con guía de cuerpo de mueble de 30 kg				
<sup>3</sup>	Recomendación: combinar solo con guía de cuerpo de mueble de 65 kg				

TIP-ON BLUMOTION para MOVENTO					
	NL (mm)	Unidad	Guía de cuerpo de mueble (kg)	Peso (kg)	
	270–320	S0	40	≤ 10	T60L7040
	270–320	S1	40	> 10–20	T60L7140
	350–600	L1	40	<sup>2</sup> ≤ 20	T60L7340
	350–600	L3	40	<sup>2</sup> 15–40	T60L7540
	450–750	L5	60   70	<sup>3</sup> 35–70	T60L7570
<sup>1</sup>	Gama de peso recomendada (peso total del módulo extraíble) para una óptima función de cierre y apertura				
<sup>2</sup>	Solo se puede combinar con guía de cuerpo de mueble de 40 kg				
<sup>3</sup>	Recomendación: combinar solo con guía de cuerpo de mueble de 60   70 kg				

**Ejemplos de aplicación para facilitar la selección**



Los ejemplos de aplicación presentados sirven únicamente a modo de orientación, debido a que el peso total a esperar varía según el sistema de módulo extraíble, el largo nominal, la altura del frente, el material utilizado y los artículos que piense guardar.

El peso indicado hace referencia al módulo extraíble con frente, con o sin carga.

Para el cálculo del peso de los ejemplos de aplicación presentados se utilizan sistemas box de Blum.

**Cubertería**

KB 600, NL 500	<b>11 kg</b>
Peso sin carga	<b>5.6 kg</b>

**Piezas pequeñas**

KB 600, NL 500	<b>9 kg</b>
Peso sin carga	<b>5.6 kg</b>

**Cubertería de cocina**

KB 600, NL 500	<b>11 kg</b>
Peso sin carga	<b>5.6 kg</b>

**Utensilios de cocina**

KB 600, NL 500	<b>9 kg</b>
Peso sin carga	<b>5.6 kg</b>

**Conservas y tarros de cristal desechables**

KB 600, NL 500	<b>21 kg</b>
Peso sin carga	<b>7.7 kg</b>

**Productos para el desayuno**

KB 600, NL 500	<b>20 kg</b>
Peso sin carga	<b>7.7 kg</b>

**Pasta, fideos y arroz**

KB 600, NL 500	<b>23 kg</b>
Peso sin carga	<b>7.7 kg</b>

**Bebidas no refrigeradas**

KB 600, NL 500	<b>35 kg</b>
Peso sin carga	<b>9.5 kg</b>

**Platos**

KB 900, NL 500	<b>40 kg</b>
Peso sin carga	<b>11 kg</b>



Ejemplos de aplicación para facilitar la selección



Recipientes		Vajilla especial		Residuos y productos de limpieza incl. basura	
	KB 900, NL 500	20 kg		KB 600, NL 500	20 kg
Peso sin carga	11 kg	Peso sin carga	7.7 kg	Peso sin carga	9.5 kg
Especias		Vinagre y aceite		Vinagre, aceite y tablas de cortar	
	KB 450, NL 500	14 kg		KB 300, NL 500	15 kg
Peso sin carga	7.5 kg	Peso sin carga	5.9 kg	Peso sin carga	8.5 kg
Cuencos y coladores		Ollas y sartenes		KB Ancho de cuerpo de mueble	
	KB 600, NL 500	21 kg		KB 900, NL 500	30 kg
Peso sin carga	7.7 kg	Peso sin carga	11 kg	NL Largo nominal	

Blum México  
Herrajes Para Muebles S de RL de CV  
Av. Industria Automotriz 10  
Parque Industrial Doña Rosa  
52000 Lerma  
Estado de México  
México  
Tel.: +52 728 102 1700  
E-mail: [info.mx@blum.com](mailto:info.mx@blum.com)  
[www.blum.com.mx](http://www.blum.com.mx)

Julius Blum GmbH  
Fábrica de herrajes  
6973 Höchst, Austria  
Tel.: +43 5578 705-0  
Fax: +43 5578 705-44  
E-Mail: [info@blum.com](mailto:info@blum.com)  
[www.blum.com](http://www.blum.com)

Nuestras sedes en Austria, Polonia y China están certificadas de acuerdo con lo indicado abajo.  
Nuestra sede en EE. UU. está certificada según la norma ISO 9001.  
Nuestra sede en Brasil está certificada según las normas ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001.



Look for our  
FSC™-certified  
products

Todo el contenido está sujeto al Copyright de Blum.  
Sujeto a modificaciones técnicas y modificaciones de programa sin previo aviso.  
IDNR: 000.000.0 - FO-081/5 ES-MX/04.23